

品番：EZ-230

ウラ

**データ入稿前にご確認ください**

- ☐ データは印刷色にかかわらず、すべて黒 (K100) で作成してください。
- ☐ フォントは必ずアウトライン化をしてください。(すべて選択し、[書式]→[アウトラインを作成])
- ☐ 画像データがある場合は、すべて【埋め込み】をお願いします。(リンクファイルは開けません)
- ☐ ファイル保存時は作成したバージョンと同一バージョンで保存してください。



枠内にデザインを配置してください。



カスレ・色抜けが生じやすい位置です。

デザインを配置の際は予めご了承ください。



印刷できません。

**⚠️ ご了承ください**

この印刷方法は《後刷り簡易印刷》の為、色ムラや位置ズレ・カスレが生じることがあります。  
また、フィルム素材はインクのにじみやヒゲ(印刷方向に沿った細い線)が生じる可能性があります。  
袋自体もロットによって若干のサイズ誤差があります  
ので前後左右最大 5mm のズレは許容範囲内として  
ご了承ください。

チャック部分



EZ-230 環境に配慮し、アルミレスフィルムと植物由来インキを使用しています

段差があるので色抜けやカスレを生じやすくなります。